

スタッフステーションでの設定								スタッフステーションでの操作											掲載ページ					
呼出音種切替	個別音量調節	呼出スライド設定	優先呼出設定	緊急呼出設定	聴取設定	夜間切替	タッチパネル操作	放送機能					その他機能											
								全局一斉放送	選局一斉放送	ルーム一斉放送	チーム一斉放送	選局カット一斉放送	同時聴取	呼出履歴確認	映像見守りシステム	環境音設定	オフション(センサー)接続表示	物品管理		ソフトウェアキーボード	電気錠解錠	ドアホン通話	映像表示	
24種類	●	●	●	●	最大240局	●	● ※4	●	240局	240局	●	●	●	●	約1ヶ月分 PC親機は約1年分※6	カメラ60台まで	●	●	●	●	●	●	●	314ページ
24種類	●	●	●	●	最大60局	●	● ※4	●	20局	5局	●	●	-	-	約1年分 ※6	-	-	-	-	-	●	●	-	372ページ
24種類	●	●	●	●	最大60局	●	● ※4	●	20局	5局	●	●	-	100件	-	-	-	-	-	-	●	●	-	384ページ
24種類	●	●	●	●	最大60局	●	● ※4	●	20局	5局	●	●	-	100件	-	-	-	-	-	-	●	●	-	394ページ
2種類	-	-	-	-	-	-	-	●	5局 ※5	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428ページ
2種類	-	-	-	-	-	-	-	●	5局 ※5	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430ページ
2種類	-	-	-	-	-	-	-	●	5局 ※5	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	432ページ

1

ナースコールシステムご選択にあたって