


センサー

マットセンサー  
徘徊検知型



MA-48 [市販品]  
※竹中エンジニアリング(株)製

●ベッドから床に降りた(または落下した)場合に感知します。




■仕様(MA-48)

寸法 (mm)	400×800×5(厚み)
材質	軟質PVC
感圧	3kg/10cm <sup>2</sup>
質量	1100g



ワイヤレス薄型マット君  
HB-US・HB-RJ/RS [市販品]  
※株式会社ホトロン製

ワイヤレスタイプ



■仕様(薄型マット君 HB-US)

寸法 (mm)	600×900×5(厚み)
方式	重量検出方式
感圧	3.0kg/15cm <sup>2</sup>


ワイヤレス受信機HB-RJ/送信機 HB-RS

電源(受信機)	AC100V 50/60Hz (専用アダプタ使用)
電源(送信機)	単4アルカリ乾電池2本
電波到達距離	約10m(見通し距離)



HC-R [市販品]  
※(株)テクノスジャパン製

コードレスタイプ



■仕様(HC-R)

コードレス・マットスイッチと無線中継ボックスのセット  
コードレス・マットスイッチ MS1200RF

寸法 (mm)	500×1200×4(厚み)
材質	塩化ビニール
感圧	5.0kg/40cm <sup>2</sup>
質量	2125g


無線中継ボックス HCB-R2

寸法 (mm)	65×100×35
材質	ABS樹脂
質量	235g

ベッドセンサー  
起き上がり検知型




BS-3 [市販品]  
※竹中エンジニアリング(株)製



おき太君  
HB-B [市販品]  
※株式会社ホトロン製

●設定より長時間動かない場合や、短時間でベッドを離れた(または落下した)場合に感知します。

※脱落断線通報はできません。  
点滴・トイレ介助ボタンは使用できません。



■仕様(BS-3)

寸法 (mm)	240×800×4(厚み)
材質	塩化ビニール
感圧	0.8kg/10cm <sup>2</sup>
質量	500g

※ベッドセンサー変換器BX-1が必要です。

■仕様(おき太君 HB-B)

寸法 (mm)	250×840×2(厚み)
方式	静電容量検出方式
感圧	センサー面より約1cm

※コントローラーが必要です。




BC-RN [市販品]  
※(株)テクノスジャパン製



見張り番ⅡNCセット  
SNC5000B-5W[市販品]  
※(株)エクセルエンジニアリング製

コードレスタイプ



■仕様(BC-RN)

コードレス・ベッドセンサーと無線中継ボックスのセット  
コードレス・ベッドセンサー BPS8025RF

寸法 (mm)	250×800×10(厚み)
材質	発泡塩化ビニール
感圧	10kg/100cm <sup>2</sup>
質量	600g

無線中継ボックス HCB-R2

寸法 (mm)	65×100×35
材質	ABS樹脂
質量	235g

■仕様(見張り番Ⅱ NCセット SNC5000B-5W)  
ベッドセンサー EPB54-R

寸法 (mm)	380×760×6(厚み)
材質	PVC
質量	500g

見張り番Ⅱ NC受信機

寸法 (mm)	68×100×26
材質	ABS樹脂
質量	100g