

病室(居室)内・共用トイレ/浴室

通話単位を選択してください。※システム内の混在もできます。

ベッド単位通話

ハンド型子機

→P.382 参照



GOOD DESIGN



GOOD DESIGN

コンセント
NLR-C2

コンセント
(緊急呼出ボタン付)
NLR-CS2



GOOD DESIGN

+



GOOD DESIGN

ハンド型子機
NL-SB

呼出握りボタン
(点滴・トイレ介助ボタン付)
NLR-8-TT

または

呼出握りボタン
NLR-8

※写真はNLR-8-TT

壁埋込型子機



GOOD DESIGN

子機
NL-C2



GOOD DESIGN

子機
(緊急呼出ボタン付)
NL-CS2



呼出握りボタン
(点滴・トイレ介助ボタン付)
NLR-8-TT

または

呼出握りボタン
NLR-8

※写真はNLR-8-TT

その他子機

→P.385 参照



GOOD DESIGN

子機
NL-62

トイレ/浴室用子機

→P.391 参照



トイレ呼出ボタン
NLR-72



トイレ呼出ボタン
(引きひも付)
NLR-72H



浴室用呼出引き輪
NLR-7P



GOOD DESIGN

子機
NL-MS

ルーム単位通話

天井スピーカー/マイク

→P.384 参照



天井埋込型スピーカー
NL-SP



天井埋込型マイク
NF-MCN



GOOD DESIGN

コンセント
NLR-C2



GOOD DESIGN

コンセント
(緊急呼出ボタン付)
NLR-CS2



呼出握りボタン
(点滴・トイレ介助ボタン付)
NLR-8-TT

または

呼出握りボタン
NLR-8

※写真はNLR-8-TT



GOOD DESIGN

呼出ボタン
NLR-62

必要に応じて選択してください。

オプション入力コンセント

センサー(市販品)を接続する場合には必要です →P.386 参照



GOOD DESIGN

オプション入力コンセント
NLR-OPA



または

オプション入力コード
NLR-CA-OPA

ワイヤレス呼出ボタン

→P.390 参照



GOOD DESIGN



ワイヤレス
呼出ボタンセット
NLS-8W

マルチハートコール

→P.390 参照



マルチハートコール
NLR-9MC

ACアダプター付属

映像見守りシステム

→P.393 参照



IPカメラ取付
パネルセット
NLW-CM
※写真はIPカメラ
(WV-SW155)装着時



PoE対応IPカメラ
WV-SW155
※パナソニックシステム
ネットワークス製

+



4局用アダプター
NLX-4ADA