

1 ナースコールシステム  
ご選択にあたって

2 V i r n u r s e

3 N F X システム

4 ハンディナース対応個別線式ナースコール

5 ハンディナースシステム

6 連絡システム

7 ナースコール Renovest

8 F A G U S

9 緊急通報装置

10 地域包括ケアシステム業務支援ソフトウェア

11 保守メンテナンスについて


# エントランスカメラ



- カメラ付集合玄関機と連動。呼出・通話時に住戸からカメラを切り替えて訪問者やエントランスの様子を違うアングルでチェックします。
  - スタッフルームではモニター(市販品)でエントランスを監視できます。
- ※住戸からは監視できません。



## ■システム図



## ■動作説明図

●カメラ付集合玄関機連動の場合

集合玄関機との呼出・通話時、住宅情報盤のタッチパネル画面の**カメラ切替**ボタンを押すと集合玄関機カメラ ↔ エントランスカメラが切り替わります。

※エントランスの監視には、別途市販のモニターが必要です。

## ■接続図

監視カメラアダプター VHW-AD-NTSC  
監視カメラ 竹中エンジニアリング(株)製 VCC-C722  
映像入力仕様  
映像信号レベル (100% 白+同期信号) 1.0Vp-p ±10%  
輝度信号レベル (100% 白) 714mVp-p ±10%  
同期信号レベル 286mVp-p ±10%  
カラーバースト 286mVp-p ±10%  
・入カインピーダンスは75Ωとする

制御装置  
映像入力出力 (A1, A2)  
CPEV0.9-1Pr  
100m  
同軸ケーブル (5C-FB)  
BNCプラグ BNCジャック  
100m(推奨品使用時)  
AC100V  
カメラ電源 竹中エンジニアリング(株)製 PS-1210  
上記同様