

病室(居室)内・共用トイレ/浴室

通話単位を選択してください。※システム内の混在もできます。

ベッド単位通話

ハンド型子機

→P.384 参照



コンセント
NLR-C2

コンセント
(緊急呼出ボタン付)
NLR-CS2



ハンド型子機
NLR-SB

呼出握りボタン
(点滴・トイレ介助ボタン付)
NLR-8-TT

または

呼出握りボタン
NLR-8

※写真はNLR-8-TT

壁埋込型子機



子機
NL-C2

子機
(緊急呼出ボタン付)
NL-CS2



呼出握りボタン
(点滴・トイレ介助ボタン付)
NLR-8-TT

または

呼出握りボタン
NLR-8

※写真はNLR-8-TT

その他子機

→P.387 参照



子機
NL-62

トイレ/浴室用子機

→P.391 参照



トイレ呼出ボタン
NLR-72

トイレ呼出ボタン
(引きひも付)
NLR-72H



浴室用呼出引き輪
NLR-7P

ルーム単位通話

天井スピーカー/マイク

→P.386 参照



天井埋込型スピーカー
NL-SP

天井埋込型マイク
NF-MCN



コンセント
NLR-C2

コンセント
(緊急呼出ボタン付)
NLR-CS2



呼出握りボタン
(点滴・トイレ介助ボタン付)
NLR-8-TT

または

呼出握りボタン
NLR-8

※写真はNLR-8-TT



GOOD DESIGN

呼出ボタン
NLR-62

必要に応じて選択してください。

オプション入力コンセント

→P.388 参照

センサー(市販品)を接続する場合に必要です



オプション入力コンセント
NLR-OPA

オプション入力コード
NLR-CA-OPA

ワイヤレス呼出ボタン

→P.389 参照



ワイヤレス
呼出ボタンセット
NLS-8W

マルチハートコール

→P.389 参照



マルチハートコール
NLR-9MCA

ACアダプター
付属

映像見守りシステム

→P.393 参照



IPカメラ取付
パネルセット
NLW-CM
※写真は見守りカメラ
(NLX-CA)装着時

見守りカメラ
NLX-CA