

NFX 管理用機器

呼出履歴用PC

呼出履歴を蓄積・活用できます。



呼出履歴用PC
NFXV-PCN-17R (税60円)
●17型モニター

※出力用プリンターは別途必要です。

PC用卓上型親機




ターミナルボックス付



PC接続用LCD付卓上型親機
NFXV-DM-PC (税30円)

■寸法図(mm)



■仕様

NFXV-PCN-17R

●モニター	●パーソナルコンピュータ
電源電圧 AC100V 50/60Hz	電源電圧 AC100V 50/60Hz
消費電力 13W(最大17W)	消費電力 約200W
モニター 17型TFT液晶パネル	C P U Intel® Core™i3-6100以上
使用環境条件 温度:0~40℃ 湿度:20~80% (結露しないこと)	O P S Windows® 10 Enterprise 2016 LTSP
チルト調節角度 +20°~0°	U S B ポート 10(前面2,背面8)
形状 据置型	形 状 据置型
質量 約2.8kg	L A N 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	メモリー 4GB以上
	ハードディスク 250GB以上
	L A N ポート 2
	質量 約7.5kg
	使用環境条件 温度:10~35℃ 湿度:30~80% (結露しないこと)

NFXV-DM-PC

電源電圧	DC36V(制御装置から供給)またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	待受時200mA 最大300mA
通話方式	同時通話/拡声交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル...60mV、受話レベル...30mV 拡声式:送話レベル...60mV、受話レベル...160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	卓上・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂
質量	約2.2kg


呼出モニターソフト (税30円)

呼出履歴画面

ログ出力(CSV形式)

部屋番号 | 登録名

■構成例



施設内のパソコンで、ナースコールの呼出履歴を確認。

- 施設内のパソコンとナースコールを接続し、パソコンに専用ソフトをインストールすることで、呼出履歴の確認ができます。
- 呼出履歴ソフトでの確認のほか、ログ(CSV形式)の出力に対応しています。

※詳しくは当社担当者にご相談ください。

■呼出モニター用PCの動作環境

対 応 O S	Microsoft Windows 7 Professional 32bit または 64bit
C P U	1GHz 以上の32bit(x86)プロセッサまたは 64bit(x64)プロセッサ
メモリー	2GB以上
ハードディスク	50GB以上
ドライブ	CD-ROMドライブまたはDVD-ROMドライブ
ディスプレイ	1024×768pixel 以上の表示が可能で、同時発色数が16bit/pixel 以上(推奨:1366×768pixel)
シリアルポート	絶縁型RS-232Cポート(1ポート) [推奨:増設シリアルボード COM-2P(PCI)H CONTEC製]