



AC100V


通話網 ー 通話 ー 映像・通話 ー 解錠




各部の名称・寸法図(mm)



設定




取付図




仕様 JK-1MD, JK-1HD

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	JK-1MD 最大7.0W 待受1.2W JK-1HD 最大4.0W 待受1.0W
呼出音	呼出音:ピンポン、ピンポン 室内間:ポーン、音声直接
通話方式	拡声自動交互通話/プレストーク通話
モニター	3.5型TFTカラー液晶


接続図例




取付上のご注意



●ワイド時




●ズーム時(取付位置1,300mmの場合)



モニター付親機は、下記のような場所への設置は避けてください。

- ・極端に寒い・暑い場所・ゴミやほこりの多い場所
- ・浴室などの湿度の高い場所
- ・直接、湯気や油煙のあたる場所
- ・硫化水素の発生する場所(温泉地)



操作スイッチが左右両側にあります。操作できる場所に設置してください。

JK-DA

電源電圧	モニター付親機から供給
撮像素子	1/4型カラーCMOS
最低被写体照度	カメラ前方50cmにて5ルクス
通話方式	拡声自動交互通話
使用周囲温度	-10~60℃
材質	自己消火性樹脂
質量	約190g

*ハンズフリー:音の大きい側を優先し、音の小さい側へ聞こえるように自動的に切り替える方式です。親機・玄関機周囲の音が大きいときは、通話とぎれたり、音声応答のしづらい場合があります。
*本カタログ掲載商品のモニター画面はハメコみ合成です。*玄関機の夜間表示灯はハメコみ合成です。